


Installationsanleitung:

LED-Hochregalleuchte „HiRack 3“



Inhalt

1. Allgemeines
2. Dimension
3. Einstellung der Leistung und Farbtemperatur
4. Anschluss und Serienschaltung
5. Montage
6. Ausleuchtung und Abstrahlwinkel


1.) Allgemeines:

Mit der LED-Hochregalleuchte "HiRack 3" ist es möglich die Leistung (25%, 50%, 75%, 100%) und die Farbtemperatur über DIP-Schalter direkt an der Leuchte einzustellen. Die Leuchten können entweder direkt befestigt oder abgehängt werden. Das Montagematerial ist bereits im Lieferumfang enthalten. Als Zubehör gibt es ein Befestigungsset für Wand- und Deckeninstallationen mit einstellbarem Neigungswinkel für noch präzisere Ausleuchtungen.

Durch den asymmetrischen Abstrahlwinkel (60 x 120°) kommt das Licht, auch bei höheren Installationen effektiv zwischen den Regalen an. Die Abdeckung ist mattiert und blendet wenig.


Die LED-Leuchten können einfach in Serie geschaltet werden. Die Anschlussbox mit den Schnellklemmen ist stirnseitig an den Leuchten einfach zugänglich. Das ermöglicht eine komfortable und schnelle Installation.

2.) Dimension




LED-Hochregalleuchte „HiRack 3“

3.) Einstellung der Leistung und Farbtemperatur




4.) Anschluss und Serienschaltung



Schritt 1: Kabelverbinder lösen

Schritt 2: Schnellklemmen bestücken

Schritt 3 (optional): in Serie weiter verbinden




Installationsanleitung:


LED-Hochregalleuchte „HiRack 3“

5.) Montage


abgehängt (im Lieferumfang)



Standard Deckenbefestigung (im Lieferumfang)





Deckenbefestigung mit einstellbarem Winkel (optional)



LED-Hochregalleuchte „HiRack 3“

6.) Ausleuchtung und Abstrahlwinkel



Hochregalgang bestückt mit 4 LED-Leuchten „HiRack 3“ mit 200 Watt Leistung und 5000 Kelvin | **Abstrahlwinkel 60 x 120°**

Abmessung Gang: L x B x H: 20,0 x 4,0 x 10 Meter | Installationshöhe Leuchte: 9,5 Meter

Beleuchtungsstärke Boden Gang: **300 - 400 Lux**